

Библиотеки EXOCAD

XGate_MUA_Level V3.0.5- С уровня мультиюнита:

S-Type Scan body- С-тип сканмаркер

Rosen screw Direct to MUA – Усиленный винт доктора Розена, дает возможность прикручивать работу на прямую к мультиюнит без использования рукава.

UMSD-0002 Direct to MUA- прямая фиксация для металлической конструкции , прямая фиксация с мультиюнитом .

UMSD-XX03 Direct to MUA XG-Force Screw- Усиленный винт дает возможность прикручивать работу на прямую к мультиюнит без использования рукава.

USTS-0006 Sleeve Regular hole 20-100 um- Титановое основание 20-100 um цементный зазор(Классическая шахта)

V-Type Scan body Short – В-тип короткий сканмаркер

V-Type Scan body Long – В-тип с длинным сканмаркером

Rosen screw Direct to MUA – Усиленный винт доктора Розена, дает возможность прикручивать работу на прямую к мультиюниту без использования рукава.

UMSV-0002 Direct to MUA-Прямая фиксация для металлической конструкции, прямая фиксация с мультиюнитом

UMSV-XX03 Direct to MUA XG-Force-Усиленный винт дает возможность прикручивать работу на прямую к мультиюниту без использования рукава.

UTBV-0015 Sleeve 1.5mm Small Hole -40um-100um

UTBV-0015 Sleeve 1.5mm Regular Hole -40um-100um

UTBV-0003 Sleeve 3.0mm Small Hole -40um-100um(Узкая шахта)

UTBV-0003 Sleeve 3.0mm Regular Hole -40um-100um (Классическая шахта)

UTBV-0004 Sleeve 4.0mm Small Hole -40um-100um(Узкая шахта)

UTBV-0004 Sleeve 4.0mm Regular Hole -40um-100um (Классическая шахта)

UTBV-0006 Sleeve 6.0mm Small Hole -40um-100um(Узкая шахта)

UTBV-0006 Sleeve 6.0mm Regular Hole -40um-100um (Классическая шахта)

Титановое основание V-type с увеличенной платформой.

Основание позволяет не заменять углублённый MUA на более высокий, тем самым избежать возможных проблем для мягких тканей и повторного посещения пациента.

UTBV-1004 Sleeve 4.0mm Small Hole -40um-100um(Узкая шахта) платформа 1мм

UTBV-1004 Sleeve 4.0mm Regular Hole -40um-100um (Классическая шахта) платформа 1мм

UTBV-2004 Sleeve 4.0mm Small Hole -40um-100um(Узкая шахта) платформа 2мм

UTBV-2004 Sleeve 4.0mm Regular Hole -40um-100um (Классическая шахта) платформа 2мм

UTBV-3004 Sleeve 4.0mm Small Hole -40um-100um(Узкая шахта) платформа 3мм

UTBV-3004 Sleeve 4.0mm Regular Hole -40um-100um (Классическая шахта) платформа 3мм

D-type Scan body Short – Д-тип короткий сканмаркер

D-type Scan body –Д-тип с длинным сканмаркером

Rosen screw Direct to MUA – Усиленный винт доктора Розена, дает возможность прикручивать работу на прямую к мультиюнит без использования рукава.

UMSD-0002 Direct to MUA- прямая фиксация для металлической конструкции , прямая фиксация с мультиюнитом .

UMSD-0005 Direct to MUA- прямая фиксация для металлической конструкции , прямая фиксация с мультиюнитом .

UMSD-XX03 Direct to MUA XG-Force Screw- Усиленный винт дает возможность прикручивать работу на прямую к мультиюниту без использования рукава.

Metall collar Shell 4.5 mm- Когда уровень мультиюнита глубоко, чтобы избежать нависающих краев.

USTD-0003 Temporary sleeve – Постоянное титановое основание классическое 4.5 мм-40um-100um

USTD-0001 Temporary sleeve – Временное основание V1 с возможностью укорачивать(шаги cutted 7-3 groves)

USTD-0004 Temporary sleeve - Временное основание V2 с возможностью укорачивать(шаги cutted 7-3 groves)

Описание возможностей: регулирование выхода шахты(угол), выбор цементного зазора, укорачивание временного основания. (Кроме S-Type)

XGate_9mm_Angled V3.0 – Угловые мультиюниты с уровня имплантата

- 17eg_1mm – 17° 1ММ
- 17eg_2mm – 17° 2ММ
- 17eg_3mm – 17° 3ММ
- 30eg_1mm – 30° 1ММ
- 30eg_2mm – 30° 2ММ
- 30eg_3mm – 30° 3ММ
- 45eg_1mm – 45° 1ММ
- 45eg_2mm – 45° 2ММ

Описание возможностей: поворот в 6 позициях, регулирование шахты для конструкции из пластмассы (печать, пмма)

XGate_Ti-base_Uno_Internal_Hex V1.7 - Титановые основания, антиротационное, для одиночной конструкции (внутренний 6-гранник)

- 40x_Spacer_30um – 30
- 40x_Spacer_40um – 40
- 40x_Spacer_50um – 50
- 40x_Spacer_60um – 60
- 40x_Spacer_70um – 70

- 60x_Spacer_30um – 30
- 60x_Spacer_40um – 40
- 60x_Spacer_50um – 50
- 60x_Spacer_60um – 60
- 60x_Spacer_70um – 70

Описание возможностей: выбор цементного зазора

XGate_Ti-base_UNO Conical 11deg Regular V1.3- Титановые основания для одичной конструкции Ти-Бейс, антиротационное.

- UTBR-OSR040X_Spacer_30um
- UTBR-OSR040X_Spacer_30um
- UTBR-OSR040X_Spacer_30um
- UTBR-OSR040X_Spacer_30um
- UTBR-OSR040X_Spacer_30um

- UTBR-OSR060X_Spacer_30um
- UTBR-OSR060X_Spacer_30um
- UTBR-OSR060X_Spacer_30um
- UTBR-OSR060X_Spacer_30um
- UTBR-OSR060X_Spacer_30um

Описание возможностей: выбор цементного зазора, поворот на 6 позиций

XGate_Ti-base_Uno_Internal_Hex_Round_base V1.1- Титановые основания для одичной конструкции Ти-Бейс без шестигранника (для внутреннего шестигранника)

- UTBR-OSR040X_Spacer_30um
- UTBR-OSR040X_Spacer_40um
- UTBR-OSR040X_Spacer_50um
- UTBR-OSR040X_Spacer_60um
- UTBR-OSR040X_Spacer_70um

- UTBR-OSR060X_Spacer_30um
- UTBR-OSR060X_Spacer_40um
- UTBR-OSR060X_Spacer_50um
- UTBR-OSR060X_Spacer_60um

UTBR-OSR060X_Spacer_70um
Описание возможностей: выбор цементного зазора

XGate_9mm_TiBase V3.4- Титановые основания для одичной конструкции Ти-Бейс

TiBase 4mm Regular Hole Spacer_30um
TiBase 4mm Regular Hole Spacer_40um
TiBase 4mm Regular Hole Spacer_50um
TiBase 4mm Regular Hole Spacer_60um
TiBase 4mm Regular Hole Spacer_70um

Описание возможностей: выбор цементного зазора

XGate_9mm_Monolith_Ti-Base V1.0 -

Monolith 4mm Small Hole
Monolith 4mm Regular Hole
0 Degrees – 0 градусов
60 Degrees – 60 градусов
120 Degrees – 120 градусов
180 Degrees – 180 градусов
240 Degrees – 240 градусов
300 Degrees – 300 градусов

Monolith 6mm Small Hole
Monolith 6mm Regular Hole
0 Degrees – 0 градусов
60 Degrees – 60 градусов
120 Degrees – 120 градусов
180 Degrees – 180 градусов
240 Degrees – 240 градусов
300 Degrees – 300 градусов
Описание возможностей: